

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.358.1635.1

Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A1



Nr. Art.	70.358.1635.1
EAN	4015573650992
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



.5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14205 ② / Tolerance system Size ISO 14205 ① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TQM-05/01 (first of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/			Aluminium		gezeichnet drawn	21.08.	Treschan			
/			beschichtet / coated		geprüft checked	-	-			
/			grauf / grey		Montpr. Sond. check	-	-			
/		1:2			Maße in mm/Dimensions are in mm					
/		Vol.	mm		Off./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/				wieland		Type		Benennung/Title		GEHAUSEOBERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 16-cable outlet side-M25/M32
/						revos				
/						BASIC				
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.