

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.354.1635.3

Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A3

Nr. Art.	70.354.1635.3
EAN	4015573650930
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



.5



Toleranzierung Size ISO 11405①/Tolerance system Size ISO 11405① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UI-TOM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-15/08 (first of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Dat.	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1635.0 13K	Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	21.08.	Treschan			
	/		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-			
	/		grau/ grey	Normen- Stand. check	-	-			
	/		Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	1:2							
	/	Vol.	mm ³ Ofl./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -				
	/		Type		Benennung/Title				
	/		revos		GEHAUSEOBERTEILE				
	/		BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.