

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.350.1635.3

Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A3

Nr. Art.	70.350.1635.3
EAN	4015573641693
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



.0 .2 .3 .4 .5

Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach 01-TM-05/03 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document 01-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet / coated grau / grey	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.350.1635.0 13K	Index
	/			gezeichnet drawn	21.08.	Treschan			
	/ Maßstab/Scale			geprüft checked	-	-			
	1:2			gezeichnet drawn	-	-			
	/			Stand check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm	Gf./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
	/								
	/								
	/								
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Titel				
			revos		GEHAEUSEOBERTE IL				
			BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 16-cable outlet side-M25/M32				
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.