

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.362.4035.1

Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1

Nr. Art.	76.362.4035.1
EAN	4015573842267
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
Progettazione dell'alloggiamento	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.


.0




.2




.3



.4



.5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!
---	--

Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	13.08.	Treschan				
	/		Maßstab/Scale	beschichtet/ coated	geprüft checked	-				-
	/		1:1	grau/ grey	Vormgear. Stand. check	-				-
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol.	mm	Dfl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
	/					Type	Benennung/Title			
	/		wieland			revos BASIC	GEHÄUSEBERTE IL Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com								
Änderung/Revision										