

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.360.4035.1

Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1

Nr. Art.	76.360.4035.1
EAN	4015573802322
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
Progettazione dell'alloggiamento	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm

