

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.354.4035.3

Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3

Nr. Art.	76.354.4035.3
EAN	4015573655911
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.

.5



Tolerierung Size ISO 14405①/Tolerance system Size ISO 14405①. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet/ drawn		13.08.		Treschan	
/		beschichtet/ coated		geprüft/ checked		-		-	
/		Maßstab/Scale		Normgepr./ Stand. check		-		-	
/		1:1		-		-		-	
/		Vol.		mm		Of./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		mm		Ersatz für/Replacement for: -		mm	
/		Type		Benennung/Title		Benennung/Title		Benennung/Title	
/		revos		BASIC		GEHAUSEOBERTE IL		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben	
/		www.wieland-electric.com		Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above		Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above		Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision		Änderung/Revision		Änderung/Revision	