


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.334.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A1



Nr. Art.	73.334.1035.1
EAN	4015573843943
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm

Ausführung .1
version .1


Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausdrücklich für diese Ausführung
Mit JE bezeichneten Maßen sind nur JE-Interne-Zwischen-Größen



Gezeichnete Ausführung/version .0



Verschraubung M32
screw connection M32



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.		Index
		/	x			Entworfen	10.06.	Deutsch T.		73.334.1035.0 01K		
		/				Geprüft	-	-				
		/				Normgepr.	-	-			Ersatz für: -	
		/						Benennung				
		/										
		/										
Buchstabe		Datum / Blatt				GEHAEUSEUNTERTEIL						
Änderung						HOUSING LOWER PART						
						Größe 10 / size 10 2x M32						

733341035001K_4 CADW27.dwg 2005-06-10 15:27:42 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.