


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.334.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A0



Nr. Art.	73.334.1035.0
EAN	4015573843936
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione




Dimensione	10H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm

Ausführung .1
version .1

Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)



Gezeichnete Ausführung/version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.1035.0 01K	Index
		/			Entworfen	10.06.	Deutsch T.			
		/			Geprüft	-	-			
		/			Normgepr.	-	-			
		/			Ersatz für: -					
		/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Benennung		GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 2x M32			
		/								
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt								
Änderung										

733341035001K_4 CADW27.dwg 2005-06-10 15:27:42 1:000