

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.340.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A1



Nr. Art.	70.340.1035.1
EAN	4015573618022
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni





Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	10
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	52 mm
Altezza	55 mm



0.



70.34 ^L ₀ .1035.1	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	✓
70.34 ^L ₀ .1035.0	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12405 (Tolerance system Size ISO 12405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach 10-T04-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document 10-T04-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
	/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Ind
	/		Aluminium		gezeichnet drawn	22.05.	Treschan			
	/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-			
	/	Maßstab/Scale	grau/grey		Werkzeug- used check	-	-			
	/	1:2							Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm	Öf./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
	/					Type	Benennung/Title			
	/		wieland			revos	GEHAEUSEUNTERTEIL			
	/					BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang 2x M20/M25			
	/						Housing size 10-cable outlet 2x M20/M25			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen							

weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.