

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.351.1035.0

Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A0

Nr. Art.	73.351.1035.0
EAN	4049088220098
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale




Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Davanti
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	56 mm
Altezza	70 mm

[illegible]

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73.351.1035.3	BAS GOT GB 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1035.2	BAS GOT GB 10HM20 A 2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
73.351.1035.1	BAS GOT GB 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1035.0	BAS GOT GB 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland ICG1, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /derived
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005  / Tolerance system Size ISO 14005  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/  Werkstoff/Material / Aluminium / beschichtet/coated / gepulst/Scale / 1:2 / grau/grey / Vol., mm / Ofl./Surf., mm		2013 Top/Date Name gezeichnet/drawn 11.07. Hofmann geprüft/checked - - Normpr. /Stand check - - T Zeichnung Nr./Drawing No. 73.351.1035.0 13K Maß in mm/Dimensions are in mm	
Ersatz für/Replacement for: -		Type Benennung/Titel revos BASIC hohe Baufl.	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		GEHAUSEOBERTEIL Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20 hood size 10H cable outlet in front M20	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	