

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.372.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A1

Nr. Art.	70.372.1035.1
EAN	4015573625709
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni





Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Prolunga accoppiamento
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	56 mm
Altezza	55 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70.37 ₂ .1.035.5	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65		
70.37 ₂ .1.035.4	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54		
70.37 ₂ .1.035.3	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54		
70.37 ₂ .1.035.2	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A2	Zwischenstutzen /Bushing		
70.37 ₂ .1.035.1	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A1	Gewindebohrung /Thread hole		X
70.37 ₂ .1.035.0	BAS	GOT	GK	10	M25 M20	A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type						Varianten /Variants		der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		

Tolerierung Size ISO 14405(①)/Tolerance system Size ISO 14405(①) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/		Werkstoff/Material Aluminium		Top/Date 16.09.		Name Treschan	
/		beschichtet/ coated gepulvert checked		Zeichnung Nr./Drawing No. T		Index 70.372.1035.0 13K	
/		Maßstab/Scale 1:2		Normpr. Stück check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm ³ Off./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -			
/		 wieland		Type revos		Benennung/Title GEHAUSEOBERTEIL	
/		 wieland		BASIC		Baugröße 10-Kabelabgang oben M20/M25 Hood size 10-cable outlet top-M20/M25	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen					
Änderung/Revision							