

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.359.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A1



Nr. Art.	70.359.1035.1
EAN	4015573651326
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni





Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	56 mm
Altezza	53 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70.35 ⁹ ₇ .1035.5	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		
70.35 ⁹ ₇ .1035.4	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		
70.35 ⁹ ₇ .1035.3	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		
70.35 ⁹ ₇ .1035.2	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A2	Zwischenstutzen /Bushing		
70.35 ⁹ ₇ .1035.1	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A1	Gewindebohrung /Thread hole		X
70.35 ⁹ ₇ .1035.0	BAS	GOT	GF	10	M25 M20	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type						Varianten /Variants		der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		

Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1		
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.357.1035.0 13K	Index
/			Aluminium		gezeichnet drawn:	22.08.	Treschan			
/ Maßstab/Scale			beschichtet/ coated		geprüft checked:	-	-			
/ 1:2			grau/ grey		geprüft check:	-	-			
/ Vol.			mm ³ Off./Surf.		mm ³		Ersatz für/Replacement for: -			
/		 wieland		Type		Benennung/Title				
/				revos BASIC		GEHÄUSEOBERTEIL Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 10-cable outlet top-M20/M25				
/										
Index Datum / Blatt Date / Sheet		 Elektrische Verbindungen								
Änderung/Revision										