


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.334.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A0



Nr. Art.	76.334.1035.0
EAN	4015573842991
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm




Ausführung .1
version .1

Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)



Gezeichnete Ausführung/version .0

Verschraubung M32
screw connection M32



weiter Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.334.1035.0	BAS GUT GL 10HM32 50 A0
76.334.1035.1	BAS GUT GL 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
/		Maßstab x	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		T		Zeichnung Nr. 76.334.1035.0 01K		Index
/					Entworfen	17.06.	Duetsch T.						
/					Geprüft	-	-						
/					Vol.	mm²	Offl.	mm²					
/			wieland		Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 2x M32								
/													
/													
Buchstabe		Datum / Blatt		Änderung									
				Elektrische Verbindungen									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Besondere Bestimmungen sind im Text angegeben.

763341035001K_3 CADWZT deutsch 2005-06-17T10:09:49 0976