

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.341.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A0



Nr. Art.	71.341.1035.0
EAN	4015573624474
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	10
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	52 mm
Altezza	55 mm



0.



71.341.1035.1	BAS GUT GS 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.341.1035.0	BAS GUT GS 10 M20 A0	Kabelverschraubung[KV], IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierungssystem Size ISO 12405 © / Tolerance system Size ISO 12405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wietand document UI-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ 		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Aluminium		gezeichnet/drawn 01.07. Treschan		T		71.341.1035.0 13K	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft/checked - -		Made in mm/Dimensions are in mm	
/ 1:1		grau/grey		Normengr./Stand. check - -			
/ Vol.		mm³ Off./Surf.		mm³ Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type		Benennung/Title		GEHAEUSEUNTERTEIL	
/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		revos		BASIC		Bougröße 10-Kabelabgang 1xM20 links Housing size 10-cable outlet 1xM20 left	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.