

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.354.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A1



Nr. Art.	76.354.1035.1
EAN	4015573844384
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici



Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm

F




.0




.2



.3



.4



.5



Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U-TM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/				Werkstoff/Material		201c Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet drawn		03.02.		Treschan	
/		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
/		Maßstab/Scale		Vorgepr. Stand. check		-		-	
/		1:2		grau/ grey					
/		Vol.		mm		OfI./Surf.		mm	
/						Ersatz für/Replacement for: -			
/						Type		Benennung/Title	
/						revos		GEHAUSEOBERTEILE	
/						BASIC		Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben Hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 above	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland		www.wieland-electric.com			
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the