

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.350.1035.0

Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A0



Nr. Art.	76.350.1035.0
EAN	4015573714359
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale



Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm


F

0



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorizations prohibited.

.5



Tolerierung Size ISO 14405()/Tolerance system Size ISO 14405() (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1	
/				Werkstoff/Material		2014 Tag/Date		Name	
/				Aluminium		gezeichnet drawn		03.02. Treschan	
/		Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-	
/		1:2		grau/ grey		Notgepr. Stand. check		-	
/		Vol.		mm		Of l./Surf.		mm	
/						Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type		Benennung/Title			
/				revoS		GEHAUSEOBERTE IL			
/				BASIC		Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich Hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									
				www.wieland-electric.com					