

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.450.1037.1

Custodia mobile BAS GOM GG10 M20 B1



Nr. Art.	71.450.1037.1
EAN	4049088350696
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	nudo
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	91 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm

