

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.350.1035.3

Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A3

Nr. Art.	71.350.1035.3
EAN	4015573646384
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici


Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C



Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm

○



.5



Weilergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorizations prohibited.

Tolerierungssystem Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach IU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document IU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
	/	 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated 1:2 grau/ grey Vol. mm³ Off./Surf. mm²	2013	Tag/Date	Name	T Zeichnung Nr./Drawing No. 71.350.1035.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm	Index	
	/		gezeichnet drawn	17.09.	Treschan			
	/		geprüft checked	-	-			
	/		Normpr. Stand. check	-	-			
	/		Ersatz für/Replacement for: -					
	/	 wieland Elektrotechnische Verbindungen	Type	Benennung/Title				
	/		revos	GEHAEUSEOBERTEIL				
	/		BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25 Hood size 10-cable outlet side-M20/M25				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								