

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.341.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GS 6HM25 69 A1



Nr. Art.	73.341.0635.1
EAN	4015573823600
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C




Esecuzione

Dimensione	6H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72,2 mm

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.341.0635.0	BAS GUT GS 6HM25 69 A0
73.341.0635.1	BAS GUT GS 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name
	/	x			Entworfen	10.11.	Daetsch T.
	/				Geprüft		-
	/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normgepr.	-
	/						
		wieland		Benennung			
Bauzustand		Datum / Blatt		GEHAEUSEUNTERTEIL			
Änderung				HOUSING LOWER PART			
				Größe/size 6 1x M25 mit Deckel/with cover			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.