


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.331.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GM 6HM25 69 A1



Nr. Art.	73.331.0635.1
EAN	4015573808447
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	6H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72,2 mm

Ausführung .1
version .1





Gewinde M25
thread M25

Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



Verschraubung M25
screw connection M25



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.331.0635.0	BAS GUT GM 6HM25 69 A0
73.331.0635.1	BAS GUT GM 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.				Index
	/	x			Entworfen	19.10.	Daetsch T.		73.331.0635.0 01K				
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm ³	Bl.	mm ³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
	/	 wieland				Benennung		GEHAEUSEUNTERTEIL IL					
	/												
Buchseite		Datum / Blatt						HOUSING LOWER PART					
Änderung				Elektrische Verbindungen				Größe 6/size 6 1x M25					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.