

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.341.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0



Nr. Art.	70.341.0635.0
EAN	4015573618077
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	6
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	52 mm
Altezza	54,5 mm



.0



70.341.0635.1	BAS GUT GS 6 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	Y
70.341.0635.0	BAS GUT GS 6 M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12405 (Tolerance system Size ISO 12405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach EU-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document EU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material Aluminium		2013 year	Tag/Date 21.05.	Name Treschan	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.341.0635.0 13K		Ind
	/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-			
	/ Maßstab/Scale		1:2 grau/grey		Normprüf- stand check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/									
Vol.		mm Øf./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -				
	/		Type revos		Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL					
	/		BASIC		Bougröße 6-Kabelabgang 1x M20 links Housing size 6-cable outlet 1x M20 left					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.