

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.352.0635.0

Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A0



Nr. Art.	73.352.0635.0
EAN	4015573763241
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	6H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	74 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73.35 ⁴ / ₂ .0635.5	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		11.
73.35 ⁴ / ₂ .0635.4	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		12.
73.35 ⁴ / ₂ .0635.3	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		13.
73.35 ⁴ / ₂ .0635.2	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing		
73.35 ⁴ / ₂ .0635.1	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X	
73.35 ⁴ / ₂ .0635.0	BAS	GOT	GI	6H	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type						Varianten /Variants		der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		

Tolerierung Size ISO 14405 ©/Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
/				Werkstoff/Material		201 L Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/		Aluminium		gezeichnet drawn		06.06.		Treschan		T 73.352.0635.0 13K			
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-					
/ 1:1		grau/ grey		Normprg. Stand. check		-		-					
/		Vol. mm		Offl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -							
/						Type		Benennung/Title					
/						revos		GEHAEUSEBERTEIL					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		BASIC		Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 above					
Änderung/Revision													