

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.352.0635.3

Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A3

Nr. Art.	70.352.0635.3
EAN	4015573643758
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	6
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73,6 mm
larghezza	43 mm
Altezza	51 mm

[illegible]

.5



Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Steiferverbots- und Deklarationsliste nach UUT-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UUT-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet drawn		20.08.	
/		beschichtet/ coated		geprüft checked		-	
/		graß/ grey		Nurprüf. Stand. check		-	
/		Maßstab/Scale		T		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		1:2		70.352.0635.0		13K	
/		Vol.		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Off./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
/		Änderung/Revision		Type		GEHÄUSEOBERTEIL	
/		wieland		revos		Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25	
/		Elektrische Verbindungen		BASIC		Hood size 6-cable outlet top-M20/M25	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.