

Ficha técnica de producto

Artículo N° 96.222.1008.4

Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 10BR0

RST 20i2 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de conexiones 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1.5 mm², color de codificación Señal marrón



Artículo N°	96.222.1008.4
EAN	4015573945791
Unidad de embalaje	75 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	7,3 mm
Diámetro del cable máx.	7,7 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Proyectado	No
------------	----

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0,393 kWh
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m
----------------	-----

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit ∇ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

962220408401K_2	CADW3029	Schnitt	2013-07-03	T0.03.01	1.000
-----------------	----------	---------	------------	----------	-------