

Ficha técnica de producto

Artículo N° 96.222.4097.4

Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 40BR0

RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón



Artículo N°	96.222.4097.4
EAN	4015573965867
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desfibrado del conductor	9 mm
Desfibrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	Ölflex® Classic 110
Color del cable	Gris
Diámetro del cable mín.	6 mm
Diámetro del cable máx.	6,6 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No

Material


Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh

Dimensiones

Longitud total	4 m
----------------	-----



Kabel/cable
Ölflex Classic 100 2X1,5
grau / grey



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)		Typ type	
96.222.XX97.4		XX in dm-Schritten	96.222.1097.4 = 10dm/L= 1000mm		RST2012K1B-3150L 10BR01	
U6.222.XX97.4		XX in m-Schritten	U6.222.1297.4 = 12 m/L=12000mm		RST2012K1B-3150LX12BR01	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14005 ⑤ / Tolerance system Size ISO 14005 ⑤. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach EU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document EU-TOM-05/03 (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:
/		 Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0497.4 01K b
/			gezeichnet drawn	29.03.	Kneitz	
/			geprüft checked	-	-	
/			Normsp. Stand: check	-	-	
/			Made in mm/Dimensions are in mm			
/		Vol.	mm	Ort./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.222.0487.4 01K von 19.03.2007 (a)
b 08.05.2014/ a 29.03.2007/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title KONFEKTLEITUNG Buchse-freies Ende Crimpauführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V	
Änderung/Revision						