

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.4037.4

Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 40BR0

RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón



Artículo Nº	96.222.4037.4
EAN	4015573945999
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desfibrado del conductor	9 mm
Desfibrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,7 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión

Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh

Dimensiones

Longitud total	4 m
----------------	-----

