

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.223.6098.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1-S325OL 60BR0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina,
Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente
nominale 20 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale
6 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica /
inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.223.6098.4
EAN	4015573966208
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...
------	--

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	42,14 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,4 mm

Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,877 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	6 m
------------------	-----

