

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.820.4253.0

Conector PCB 8113 BFK /12 TOP OB



Artículo Nº	25.820.4253.0
EAN	4015573562288
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	conexión directa
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Carton
Número de polos	12
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	180°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	11 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección semirígida del conductor	2,5 mm²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	12 A
Corriente facotry wiring	12 A
Sección del conductor CSA	22-16 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	12 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	15 mm
Longitud	60 mm
Profundidad	24,3 mm
Material del tornillo de fijación	Sin
Material del conector base	Acero
Material de la superficie del conector	Sn