


Ficha técnica de producto

Artículo N° 25.320.4053.0

Conector PCB 8113 B / 10 OB



Artículo N°	25.320.4053.0
EAN	4015573181953
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Cartón
Número de polos	10
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	180°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	6 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	6 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	15 mm
Longitud	50 mm
Profundidad	18,2 mm
Material del tornillo de fijación	Acero
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn
Par de apriete	0,5 Nm

