

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.326.0653.0

Presca PCB 8113 B / 6 VL



Nr. Art.	25.326.0653.0
EAN	4015573183995
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	attacco a vite
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	6
Siglatura	sì
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	90°

Dati tecnici

Sezione nominale	2,5 mm²
Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati di connessione

Sezione minima cavo rigido	0,14 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio
Altezza	26 mm
Lunghezza	30 mm
Profondità	12,6 mm
Materiale vite di serraggio	CuSn/Steel
Materiale contatto base	CuSn
Materiale contatto superficie	Sn
Coppia di serraggio	0,5 Nm