

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.0058.0

Connettore da pannello GST18I3L S1V WS

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco

Nr. Art.	92.032.0058.0
EAN	4015573459168
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,026 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	24 mm
larghezza	28,2 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.590.4556.0	Chiusura GST18 WS	

05.590.4556.1	Chiusura GST18 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

