

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.933.0453.0

Connettori GST18I3F B2 ZR1 BR05

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 10 A, Diametro del cavo 7,8 - 10,3 mm, Colore della codifica / inserto Marrone



Nr. Art.	92.933.0453.0
EAN	4015573692800
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 4
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Marrone
Marcatura dei poli	1, 2, 3
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	8002

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10,3 mm
Diametro cavo	7,8 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	2
Lunghezza sguainatura	45 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presi
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP40
Nota per il tipo di attacco	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
--------------------------	------------

Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,12 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni


Lunghezza	75 mm
larghezza	32,5 mm
Altezza	15,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.034.0058.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H WS	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
92.034.0158.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H GR01	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.034.0658.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H BR05	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Marrone
92.297.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10TR01	geis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso
92.232.1004.4	Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 15 10BR05	geis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Marrone
92.232.1003.4	Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10BR05	geis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Marrone
92.232.1000.4	Cavo preconfezionato GST18I3KSBS 15 10BR05	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Marrone
92.034.0358.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H GN07	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde
92.034.0558.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H TB06	
92.034.0458.0	Connettore da pannello GST18I3L S1H PB04	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.