

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.4064.6

### Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15H 40BL01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm<sup>2</sup>, Colore della codifica / inserto Blu chiaro

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 92.257.4064.6 |
| EAN                 | 4049088326448 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo      |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 6 A                                                  |
| Tensione nominale                   | 50 V                                                 |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 6                                             |
| Resistenza di contatto              | 6,1 mOhm                                             |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | Blu chiaro                                           |
| Marcatura del polo                  | 1, 2, 3, 4, 5                                        |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Esecuzione

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Sezione nominale conduttore     | 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Grado di protezione (IP)        | IP40                           |
| Lunghezza di spelatura          | 9 mm                           |
| Lunghezza sguainatura           | 35 mm                          |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo                    | H05Z1Z1-F                      |
| Colore del cavo                 | Nero                           |
| Diametro cavo max.              | 10,1 mm                        |
| Tipo di cavo                    | Spina - terminale libero       |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione            |
| Esecuzione lato 1               | Terminale libero               |
| Esecuzione lato 2               | Spina GST18I5                  |
| Schermato                       | No                             |

#### Materiale

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Trattamento superficie                                      | stagnato     |
| Privo di alogeni                                            | si           |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 70 °C        |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C       |
| Carico di infiammabilità                                    | 2,037 kWh/St |
| Classe di infiammabilità                                    | Eca          |

**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 4 m |
|------------------|-----|

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                                    | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN |             |