

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.297.1004.8

Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 15 10TB06

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	92.297.1004.8
EAN	4049088281587
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	core colors with pole assignment: black (1), blue(2), brown (3)
------	---

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 6
Resistenza di contatto	11,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	1, 2, 3
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	8,3 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero

Esecuzione lato 2	Spina GST18i3
-------------------	---------------

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,436 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18i3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18i3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18i3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18i3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18i3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18i3 ST WS	

