

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.354.4035.2

Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2

Nr. Art.	76.354.4035.2
EAN	4015573654662
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	45 mm
Altezza	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the


.0




.2




.3



.4



.5



76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M32 M25	A0	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Zwischenstutzen /Bushing	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants			Gezeichnet /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland declaration WN 5020.010 is to be declared! (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated 1:1 grau/ grey		2014 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 76.352.4035.0 13K		Index	
/				gezeichnet/drawn 13.08. Treschan					
/ Maßstab/Scale				geprüft/checked - -					
/ 1:1				Normgepr. / Stand, check - -					
/ Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -					
/									
/									
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title			
Änderung/Revision		 wieland www.wieland-electric.com		revos BASIC		GEHAUSEOBERTEILE Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above			