

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.326.6428.0

Custodia fissa BAS GUT GV 24H A

Nr. Art.	76.326.6428.0
EAN	4015573230989
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	140 mm
larghezza	43 mm
Altezza	27,9 mm