

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.326.6428.0

Custodia fissa BAS GUT GX 24H A

Nr. Art.	73.326.6428.0
EAN	4015573229426
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	140 mm
larghezza	57 mm
Altezza	28 mm