





A
B
C
D
E
F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



a Verdrahtungsplan
/wiring diagram

RST25i5 99.577.0000.7		Podis Grundmodul /Podis basic module		RST25i5 99.577.0000.7	
L	grau / grey	L3	grau / grey	L	
N	blau / blue	N	blau / blue	N	
PE	grün-gelb / green-yellow	PE	grün-gelb / green-yellow	PE	
1	braun / brown	L1	braun / brown	1	
2	schwarz / black	L2	schwarz / black	2	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

/

Werkstoff / Material

Tag/Date

Name

gezeichnet
drawn

16.05.2023

Lunz S.

Zeichnung Nr. / Drawing No.

75.453.0353.1 13K

Index

a

/

Maßstab / Scale

1:2

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maße in mm / Dimensions are in mm

/

Vol.

mm³ / fl./Srf.

mm²

Ersatz für / Replacement for:

/

a

31.08.2023 /

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

FCS 16 5

SI SA BO

32CRST

Benennung/Title

ANSCHLUSSMODUL

connection module

für podis 5G16 / for podis 5G16