






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn		07.08.2023 Göhl M.				
	/		Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release		75.456.1255.1 13K		
	/		1:2		Maße in mm / Dimensions are in mm				
	/	Vol.		mm ³ Ofl./Srf.		mm ³ Ersatz für / Replacement for:			
	/								
	/								
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				Type		Benennung/Title		
Änderung / Revision		FH BO 32 C		RST25 S1		ANFLANSCHGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD			