


1

2

3

A

Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved	Vertraulich Confidential
Vertraulichkeitsklasse Confidentiality Class:	





B

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use



D

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Anwendung: nach Kundenwunsch

Application: according to customers request

Auslieferungszustand: unmontiert

delivery condition: unmounted

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour
92.931.5053.0	signalweiß ähnl. RAL9003 signal white sim. RAL9003
92.931.5053.1	tiefschwarz ähnl. RAL9005 jet black sim. RAL9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog

Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-electric.comeshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405 .

(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	18.06.2024	Büttner S.		
	/	Maßstab / Scale 1:1		Elektronische Freigabe Electronic Release		T 92.931.5053.0 13K	Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/							
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:		
	/	wieland			Type	Benennung/Title		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				BUCHSENTEIL+ZE female connector with strain relief			
Änderung / Revision								