

[illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

H

Wieland Electric reserves all rights in this document. Reproduction or distribution without express authorization is prohibited.
Wieland Electric sich alle Rechte an diesem Dokument vorbehalten. Vervielfältigung und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Only inspection dimensions
Ausschließlich Prüfmaße
With JE marked dimensions are only valid for internal use
Nur JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

16

61,6

49

30,5

11

214

76

50

38

88

Ø 3

18

Ø 23,5

18

1

16

30,5

11

214

76

50

38

88

Ø 3

18

Ø 23,5

Die Kabelschelle ist für folgendes Gerät und Zubehör von Hilti ausgelegt:
/the cable clamp is designed for the following device and accessories from Hilti:

Akku-Setzgerät: - HILTI BX 3-ME
/battery setting tool: - HILTI BX 3-ME
Nagelvarianten: - X-S B3 MX Nagel (für Stahl Untergrund)
 - X-P B3 MX Nagel (für Beton Untergrund)
/nail variants: - X-S B3 MX nail (for steel underground)
 - X-P B3 MX nail (for concrete underground)

Hinweis
/note

1 Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer
/order number

Typ
/type

05.569.7553.0

podis

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

i. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet 21.11.2023 Göhl M.
Maßstab / Scale 1:1
Elektronische Freigabe Electronic Release

Benennung / Title BEFESTIGUNGSSCHELLE NAGEL
FIXING CLIP NAIL

wieland podis

Akku-Setzgerät: - HILTI BX 3-ME
/battery setting tool: - HILTI BX 3-ME
Nagelvarianten: - X-S B3 MX Nagel (für Stahl Untergrund)
- X-P B3 MX Nagel (für Beton Untergrund)
/nail variants: - X-S B3 MX nail (for steel underground)
- X-P B3 MX nail (for concrete underground)

1 Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer /order number	Typ /type
05.569.7553.0	podis

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
---	--

Totalierung nach ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1. Verwendung: First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	05.569.7553.0 13K			Index	-
		/				Maßstab / Scale	gezeichnet drawn						
		/		1:1	Electronic Release Electronic Release								
		/			Maße in mm / Dimensions are in mm								
		/	Vol.	mm³	Öfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:						
		/					Type	Benennung/Title					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland			podis		BEFESTIGUNGSSCHELLE NAGEL FIXING CLIP NAIL					
Änderung / Revision													