

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.453.0353.1

Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA RST25

podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang,
 Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 63 A,
 Anschlussquerschnitt feindrähtig 16 mm², Ausgang RST25i5
 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.453.0353.1
EAN	4049088665219
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Der Bemessungsstrom eines einzelnen Abgangs darf 25 A / 32 A nicht überschreiten. Beachten Sie dazu auch die Derating Kurve des RST25i5 Systems.
---------	--

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	2
Art der Ausgänge	RST25i5 Buchse

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	300 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	146 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.456.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
96.85A.0560.3	Konfektionierte Leitung RST25i5KSBS 6HO 05BG03	RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

