

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.450.2114.3

Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM

podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 10 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe lichtgrau



Art. Nr.	75.450.2114.3
EAN	4049088669583
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Eingänge	1
Art der Eingänge	Rundleitung
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für 5G16 Flachleitung
Anschlussquerschnitt feindrähtig	10 mm ² - 35 mm ²

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	75 A
Anschlussquerschnitt feindrähtig AWG	10 - 2
Schutzart (NEMA)	4X

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	100 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC

Abmessungen

Länge	300 mm
Baubreite	145 mm
Bauhöhe	100 mm