

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.452.1353.1

Absicherungsmodul FH RCBO 20 CARST20

podis® CON 5G16 Absicherungsmodul, Integriertes Gerät FI/LS 3+N C20 A / 0,03 A / 6 kA, Ausgang RST20i5 Buchse, Farbe der Codierung / Kontakteinsatz schwarz, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.452.1353.1
EAN	4049088699818
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Abschließbar mit Vorhängeschloss
---------	----------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Art des Sicherungselements	FI/LS 3+N C20 A / 0,03 A / 6 kA
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	schwarz
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Montageart	Aufbau
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Min. Verlegetemperatur	5 °C
Max. Verlegetemperatur	40 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	120 °C

Anschlussdaten

Polzahl	5
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm²
Interner Querschnitt	2,5 mm²

Abmessungen

Länge	438,8 mm
Baubreite	100 mm
Bauhöhe	126 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
00.771.0307.1	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
00.771.0307.3	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe grau,
99.099.0000.8	Flachleitung FL-LSHF 5G25	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; kompatibel mit 5G16 Anschlusskomponenten und Zubehör; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe dunkelgrau; B x H 48 x 11,5 mm; Für die Absicherung mit 80 A müssen die Sonderbedingungen beachtet werden
99.473.0124.0	Konfektionierte Leitung RST20i5KS-S 25H 05SW	RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 400 V / 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz