

fiche produit

article n° 05.560.4519.0

fiche de montage podis 5G16 / 5G6



article n°	05.560.4519.0
EAN	4049088550447
unité de commande	40 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériel	acier inoxydable
----------	------------------

dimensions

longueur	176 mm
largeur	77 mm

modules compatibles

article n°	type	description
75.250.0053.1	module de connexion FCS 6 5 SI SA M32	
75.252.0053.1	module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5	
75.252.0153.1	module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH	
75.256.0053.1	module de connexion FCS 6 5 SI SA M25	
75.256.0153.1	module de connexion FCS 6 5 SI SA M25 LH	
75.256.0353.1	module de connexion à double sortie FCS 6 5 SI SA M32XF	
75.452.0053.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA RST	
75.453.0053.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA RST	Module de raccordement PODIS CON 5G16 RST, pour raccordement enfichable<(>,<)> avec RST20i5, codage gris béton, 5 pôles, caractéristiques de puissance selon VDE 25A, 400 V, indice de protection IP65, contact de pénétration<(>,<)> Torx 15, monofilaire/fin, boîtier noir, position de montage au choix<(>,<)> dimension longueur x l x h 217 x 84 x 74 mm
75.453.0353.1	module de connexion à double sortie FCS 16 5 SI SA RST25	
75.456.0053.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA M32	
75.456.0153.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA M25	
75.456.0353.1	module de connexion à double sortie FCS 16 5 SI SA 2xM32	
75.456.0653.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA M25 XF	
75.456.0753.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 XF	