


A


Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved	Vertraulich Confidential
Vertraulichkeitsklasse Confidentiality Class:	



B


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Ⓐ



C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Anwendung nach Kundenwunsch
/application: according
to customer request

Type: GST1813 S1 GN07

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	---	------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		Farbe /colour	gezeichnet drawn	03.06.2025	D.Dietz		
	/		Maßstab / Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/	2:1	maigrün RAL6017 /may green RAL 6017	Maße in mm / Dimensions are in mm			92.032.3558.0 1K	a
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for: gl. Nr. vom 02.07.2013 Index "--"		

	/	 wieland	Type	Benennung/Title
a	03.06.2025 /		Steckerteil /male connector 250V AC 20A 2,5mm²	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung / Revision				