




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
E
F

Hinweis/note:

- 1 Steckerteil, pastellblau
/male connector, pastel blue
- 2 Kabel H05VV-F 5G 1,5 schwarz
/cable H05VV-F 5G 1,5 black
- 3 Aderenden ultraschallverdichtet
/conductor ends ultrasonically welded

Bestell-Nr. /order-no.	Länge L /length L	Beispiel (Farbe: pastellblau) /example (colour: pastel blue)	Typ /type
92.257.XX04.9	XX in dm-steps	92.257.1004.9 = 10dm/L=1000mm	GST18I5KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-steps	U2.257.1204.9 = 12m/L=12000mm	GST18I5KS S 15 X12PB02
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
		Blatt: Sheet:	1 von 1 of
		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
		T 92.257.0504.9 01K	c
Maße in mm / Dimensions are in mm			
c	13.10.2025 /	Vol. mm ³ / Of. / Srf. mm ²	Ersatz für / Replacement for:
b	10.06.2024 /	Type	Benennung / Title
a	06.02.2012 /	GST18I5	PRE-ASSEMBLED CABLE
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	KS S 15	KONFEKT_LEITUNG
Änderung / Revision		..PB02	Stecker / male Schraubanschluss / screw connection 250/400V 1,5mm ²