

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class.

Vertraulich

Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery


Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog

additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
		 wieland		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.210.7056.0 13K Maße in mm / Dimensions are in mm	
				gezeichnet drawn		20.10.2025 Eichhorn N.			
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			
				1:1					
		Vol.		mm ³ Dfl./Srf.		mm ²		Ersatz für / Replacement for:	
						Type		Benennung/Title MARKIERUNGSPLATTE marking plate	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.210.7056.0	WMP 10 - 10	weiß / white	20