



Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1				
		 Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.202.7056.0 13K Maße in mm / Dimensions are in mm			
				gezeichnet drawn 10.02.2025		Holler					
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release					
				1:1							
		Vol.		mm³		Dfl./Srf.		mm²		Ersatz für / Replacement for:	
						Type		Benennung/Title MARKIERUNGSPLATTE marking plate			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung / Revision							

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.202.7056.0	WMP 3.5-10	weiß / white	20