

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

WTN2.5IN

19

5,1

5.1*(P-1)+4.6

2,4

1:1

Bestell-Nr.
/order no.

Polzahl P
/number of poles P

Typ
/type

Farbe
/colour

VPE:
packaging unit:

0D.S23.3227.0

2

IVB WTN 2.5-2 IN

grau / grey

250

0D.S23.3327.0

3

IVB WTN 2.5-3 IN

grau / grey

200

0D.S23.3427.0

4

IVB WTN 2.5-4 IN

grau / grey

200

0D.S23.3527.0

5

IVB WTN 2.5-5 IN

grau / grey

100

0D.S23.4027.0

10

IVB WTN 2.5-10 IN

grau / grey

100

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

Werkstoff / Material

Tag/Date

Name

gezeichnet
drawn

30.09.2025

Eichhorn N.

Maßstab / Scale

5:1

Vol.

mm³

Ofl./Srf.

mm²

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

1. Verwendung:
First Use:

Blatt:
Sheet:

1 von
1 of

T

OD.S23.3227.0

13K

Maße in mm / Dimensions are in mm

EINLEGEBRUECKE

connection plug

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

2025-11-17 16:05:51 1.000

2

3

4

5

6 01-QU-RD-32/21